

## AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899

Номер замовлення 00003076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Agila twin                                  |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                                       |
| Загальна висота                    | 99 mm                                       |
| Загальна ширина                    | 71 mm                                       |
| Загальна вага                      | 0,869 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                 |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування    |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Пасивований блакитним        |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем      |
| Діаметр                 | 75 mm                        |
| Протектор               | 25 mm                        |
| Ширина тіла             | 25 mm                        |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A              |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній     |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони          |
| Колір               | Пасивований блакитним       |
| Офсет (Зсув)        | 31,3 mm                     |
| Радіус повороту     | 99 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 198 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 65 mm                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10,3 mm        |

# AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899

Номер замовлення 00003076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

