

AGILA TWIN

2977DIK075P50

EAN 4031582302905

Bestillingsnummer 00003077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktnavn | Agila twin |
| Kabinetype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 100 kg |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Byggehøjde | 102 mm |
| Samlet bredde | 71 mm |
| Samlet vægt | 0,98 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Fælgmateriale | Bladstål |
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
| Leje | Kegle-kugleleje |
| Hjul farve | Blå-kromatiseret |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 25 mm |
| Fælgbredde | 25 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |

GAFFEL

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Materiale | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 31,3 mm |
| Udfaldsradius | 99 mm |
| Udfaldsdiameter | 198 mm |
| Dome-diameter | 65 mm |

MONTERING

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 77 mm |
| Pladebredde | 67 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 46,5 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 51,5 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 56 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 61,5 mm |
| Pladehullets diameter | 8,5 mm |

AGILA TWIN

2977DIK075P50

EAN 4031582302905

Bestillingsnummer 00003077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

