

AGILA TWIN

2977DIK075P50

EAN 4031582302905

Pasūtījuma numurs 00003077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais platums	71 mm
Kopējais svars	0,98 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Korpasa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	31,3 mm
Pagrieziena rādiuss	99 mm
Grozāms savienojums	198 mm
Kupola diametrs	65 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm

AGILA TWIN

2977DIK075P50

EAN 4031582302905

Pasūtījuma numurs 00003077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

