

AGILA

2470PJO075P30-11

EAN 4031582010398

Pasūtījuma numurs 00003349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Koroziijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h | 75 kg |
| Statiskā kravnesība | 150 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 100 mm |
| Kopējais platums | 43 mm |
| Kopējais svars | 0,211 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 25 mm |
| Korpusa platums | 25 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūtnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 61,5 mm |
| Grozāms savienojums | 123 mm |
| Kupola diametrs | 43 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |
| Ieteikums | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

AGILA

2470PJO075P30-11

EAN 4031582010398

Pasūtījuma numurs 00003349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

