

AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404
Objednáací číslo 00003357

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	75 kg
Statický Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	100 mm
Celková šířka	43 mm
Celková hmotnost	0,244 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka těla	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	24 mm
Radius otočení	61,5 mm
Otočné rušení	123 mm
Průměr otočné kamery	43 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Čtvercová deska
Délka dlahy	60 mm
Šířka desky	60 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	38 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	48 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	38 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	48 mm
Průměr otvoru dlahy	6,3 mm

AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404
Objednáací číslo 00003357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

