

# AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404

Numéro de commande 00003357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0,244 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	61,5 mm
Diamètre d'encombrement	123 mm
Diamètre du dôme	43 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	60 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Diamètre des trous de la platine	6,3 mm

# AGILA

2470PJO075P40

EAN 4031582010404

Numéro de commande 00003357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

