

ALPHA

3477UOR125P62

EAN 4031582050530

Pasūtījuma numurs 00003431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Korpuse tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 250 kg |
| Statiskā kravnesība | 500 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 155 mm |
| Kopējais platums | 75 mm |
| Kopējais svars | 1,074 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpuse materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Korpuse platums | 40 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 123 mm |
| Grozāms savienojums | 246 mm |
| Kupola diametrs | 75 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 105 mm |
| Plāksnes platums | 80 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |

ALPHA

3477UOR125P62

EAN 4031582050530


Pasūtījuma numurs 00003431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

