

ALPHA

3477UOR125P62

EAN 4031582050530  
Номер замовлення 00003431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Статичний Вантажопідйомність	500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	155 mm
Загальна ширина	75 mm
Загальна вага	1,074 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Ви́ла Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	123 mm
Поворотне з'єднання	246 mm
Діаметр ковпачка	75 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	105 mm
Ширина тарілки	80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	60 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

# ALPHA

3477UOR125P62

EAN 4031582050530

Номер замовлення 00003431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

