

AGILA

2470DIK050P40

EAN 4031582010107
Bestillingsnummer 00003885



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	43 mm
Samlet vægt	0,242 kg

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Fælgbredde	19 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	24 mm
Udfaldsradius	49 mm
Udfaldsdiameter	98 mm
Dome-diameter	41 mm

MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	60 mm
Pladebredde	60 mm
Længde på pladehul (minimum)	38 mm
Længde på pladehul (maksimum)	48 mm
Pladehulbredde (minimum)	38 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	48 mm
Pladehullets diameter	6,3 mm

AGILA

2470DIK050P40

EAN 4031582010107
Bestillingsnummer 00003885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

