

AGILA

2470PJ050P40 SCREWED

EAN 4031582010053
Bestelnummer 00003887



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	69 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,174 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Breedte wielkern	19 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	49 mm
Uitzwenking	98 mm
Diameter koepel	41 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	60 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	38 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	38 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Diameter bevestigingsgat	6,3 mm

AGILA

2470PJ050P40 SCREWED

EAN 4031582010053
Bestelnummer 00003887



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

