

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037
Objednávací číslo 00003897

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	69 mm
Celková šířka	35 mm
Celková hmotnost	0,157 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka těla	19 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Široký
Barva	Pasivováno modrou
Průměr otočné kamery	27 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Čtvercová deska
Délka dlahy	55 mm
Šířka desky	55 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	38,5 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	44 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	38,5 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	44 mm
Průměr otvoru dlahy	6,3 mm

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037
Objednací číslo 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

