

## AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037

Bestillingsnummer 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	35 mm
Samlet vægt	0,157 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Fælgbredde	19 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	27 mm

## MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	55 mm
Pladebredde	55 mm
Længde på pladehul (minimum)	38,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)	44 mm
Pladehulbredde (minimum)	38,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	44 mm
Pladehullets diameter	6,3 mm

# AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037  
Bestillingsnummer 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

