

## AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083

Objednávací číslo 00004015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	69 mm
Celková šířka	43 mm
Celková hmotnost	0,188 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Šířka těla	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	24 mm
Radius otočení	49 mm
Otočné rušení	98 mm
Průměr otočné kamery	41 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm
Rada	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

# AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083  
Objednáací číslo 00004015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

