

AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083

Rendelési szám 00004015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	69 mm
Teljes szélesség	43 mm
Összsúly	0,188 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Kúpos golyóscsapág
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Test szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	49 mm
Körbeforgás	98 mm
Kupola átmérője	41 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm
Típek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083
Rendelési szám 00004015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

