

ALPHA

3470UOO100P62

EAN 4031582010206
Broj porudžbine 00004299

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip kućišta | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 200 kg |
| Statički Nosivost | 400 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 128 mm |
| Ukupna širina | 75 mm |
| Ukupna težina | 0,732 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | klizni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Prirodno belo |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 36 mm |
| Širina tela | 36 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| offset | 40 mm |
| okretni radijus | 90 mm |
| Otpor okretanju | 180 mm |
| Prečnik kupole | 75 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 105 mm |
| Širina ploče | 80 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Prečnik otvora ploče | 9 mm |

ALPHA

3470U00100P62



EAN 4031582010206
Broj porudžbine 00004299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

