

AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424

Objednávací číslo 00004327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ krytu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 75 kg |
| Statický Nosnost | 150 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 100 mm |
| Celková šířka | 43 mm |
| Celková hmotnost | 0,31 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 75 mm |
| Šířka Běhoun | 25 mm |
| Šířka těla | 25 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Offset | 24 mm |
| Radius otočení | 80 mm |
| Otočné rušení | 160 mm |
| Průměr otočné kamery | 43 mm |

MONTÁŽ

| | |
|----------------------|--|
| Typ montáže | Díra na šroub |
| Průměr otvoru Matice | 11 mm |
| Rada | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424
Objednáací číslo 00004327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

