

AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431
Rendelési szám 00004470

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 75 kg |
| Statikus teherbírás | 150 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 100 mm |
| Teljes szélesség | 43 mm |
| Összsúly | 0,341 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Kerék színe | Ezüstsürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |
| Test szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapág | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 24 mm |
| Körbeforgás | 80 mm |
| Körbeforgás | 160 mm |
| Kupola átmérője | 43 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
| Talplemez hossza | 60 mm |
| Talplemez szélessége | 60 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 38 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 48 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 38 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 48 mm |
| Tengely furat átmérője | 6,3 mm |

AGILA

2477PJP075P40

EAN 4031582050431
Rendelési szám 00004470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

