

AGILA

2470PJP075P40

EAN 4031582010466
订单号 00004471



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	75 kg
静态载重	150 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	100 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.283 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	24 mm
旋转半径	61.5 mm
转向干涉	123 mm
圆顶直径	43 mm

固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最小）	38 mm
上板孔长度（最大）	48 mm
上板孔宽度（最小）	38 mm
上板孔宽度（最大）	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

