

AGILA

2477DIK075P40

EAN 4031582050295

Номер на поръчката 00004831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта | Agila |
| Тип корпус | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 55 kg |
| Статичен Товароносимост | 110 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 100 mm |
| Обща ширина | 43 mm |
| Общо тегло | 0,452 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Конусен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Синьо покритие |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 75 mm |
| Ширина на Резба | 25 mm |
| Ширина на тялото | 25 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 24 mm |
| Радиус на завъртане | 80 mm |
| Интерференция при завъртане | 160 mm |
| Диаметър на купол | 43 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-----------------|
| Тип на фитинга | Квадратна плоча |
| Дължина на плаката | 60 mm |
| Ширина на плаката | 60 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 6,3 mm |

AGILA

2477DIK075P40

EAN 4031582050295

Номер на поръчката 00004831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

