

AGILA

2477DIK075P40

EAN 4031582050295

Objednávací číslo 00004831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Statický Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	100 mm
Celková šířka	43 mm
Celková hmotnost	0,452 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka těla	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	24 mm
Radius otočení	80 mm
Otočné rušení	160 mm
Průměr otočné kamery	43 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Čtvercová deska
Délka dlahy	60 mm
Šířka desky	60 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	38 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	48 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	38 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	48 mm
Průměr otvoru dlahy	6,3 mm

AGILA

2477DIK075P40

EAN 4031582050295
Objednáací číslo 00004831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

