

STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291

Objednáací číslo 00004832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stora
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Statický Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	100 mm
Celková šířka	50 mm
Celková hmotnost	0,415 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka těla	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	30 mm
Radius otočení	67,5 mm
Otočné rušení	135 mm
Průměr otočné kamery	43,5 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	10,3 mm

STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291
Objednací číslo 00004832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

