

## STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291

Bestillingsnummer 00004832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stora
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	55 kg
Belastning Statisk	110 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	100 mm
Samlet bredde	50 mm
Samlet vægt	0,415 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, medium
Gaffel Form	Slank
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	30 mm
Udfaldsradius	67,5 mm
Udfaldsdiameter	135 mm
Dome-diameter	43,5 mm

## MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	10,3 mm

# STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291  
Bestillingsnummer 00004832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

