

STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291
Bestelnummer 00004832

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	55 kg
Statisch draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	100 mm
Totale breedte	50 mm
Totaal gewicht	0,415 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	30 mm
Zwenk radius	67,5 mm
Draaicirkel	135 mm
Diameter koepel	43,5 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	10,3 mm

STORA

2370DIK075P30-10,3

EAN 4031582300291
Bestelnummer 00004832



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

