

ALPHA

3477UER200P63

EAN 4031582305869
Bestelnummer 00004929

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	400 kg
Statisch draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	2,886 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	167 mm
Draaicirkel	334 mm
Diameter koepel	96 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ALPHA

3477UER200P63

EAN 4031582305869
Bestelnummer 00004929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

