

ALPHA

3477UER200P63

EAN 4031582305869
Numărul de comandă 00004929



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip de carcasă	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	400 kg
Capacitate de încărcare statică	800 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	240 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	2,886 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	46 mm
Lățimea corpului	46 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	55 mm
Raza de pivotare	167 mm
Interferență pivotantă	334 mm
Diametru cupolă	96 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ALPHA

3477UER200P63

EAN 4031582305869

Numărul de comandă 00004929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

