

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910

Bestillingsnummer 00004930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	400 kg
Belastning Statisk	800 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	240 mm
Samlet bredde	115 mm
Samlet vægt	2,162 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	46 mm
Fælgbredde	46 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	140 mm
Pladebredde	115 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

ALPHA

3478UER200P63

EAN 4031582306910
Bestillingsnummer 00004930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

