

ALPHA

3477UOO125P62

EAN 4031582050196
Rendelési szám 00004946

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Totálfékesgörgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 275 kg |
| Statikus teherbírás | 550 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 155 mm |
| Teljes szélesség | 75 mm |
| Összsúly | 1,056 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapág | Siklócsapág |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| Test szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapág | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 123 mm |
| Körbeforgás | 246 mm |
| Kupola átmérője | 75 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 105 mm |
| Talplemez szélessége | 80 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 60 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 9 mm |

ALPHA

3477U00125P62

EAN 4031582050196
Rendelési szám 00004946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

