

ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129
Bestelnummer 00004949

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Behuizingstype	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	250 kg
Statisch Draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,613 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129
Bestelnummer 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

