

## ALPHA

3478UOO160P63

EAN 4031582030136

Numéro de commande 00004950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Statique Capacité de charge	700 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	115 mm
Poids global	1,35 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Couleur	Zingué bleu

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

# ALPHA

3478UOO160P63

EAN 4031582030136

Numéro de commande 00004950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

