

AGILA

2470UAK050P40

EAN 4031582301090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원 | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|------------------|
| 제품명 | Agila |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 50 kg |
| 적재 용량 정적 | 100 kg |
| 온도 범위(최소) | -25 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 69 mm |
| 전체 너비 | 43 mm |
| 전체 체중 | 0.221 kg |

휠

| | |
|------------|------------------|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 콘 볼 베어링 |
| 휠 색상 | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 50 mm |
| 트레드 폭 | 20 mm |
| 차체 너비 | 20 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
| 트레드의 경도(D) | 42 육상 D |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 재료 | 강판, 중 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 24 mm |
| 회전 반경 | 49 mm |
| 회전 간섭 | 98 mm |
| 덤 직경 | 41 mm |

피팅

| | |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형 | 정사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 60 mm |
| 플레이트 너비 | 60 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 38 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 48 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 38 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 48 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 6.3 mm |

제품 정보

AGILA

2470UAK050P40

EAN 4031582301090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AGILA

2470UAK050P40

EAN 4031582301090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

