

AGILA

2470UAK050P40

EAN 4031582301090
Broj porudžbine 00004996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip kućišta | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 50 kg |
| Statički Nosivost | 100 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 69 mm |
| Ukupna širina | 43 mm |
| Ukupna težina | 0,221 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | konusi lezaj |
| Boja Tocak | Slat siva (RAL7015) |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 50 mm |
| Širina omotac | 20 mm |
| Širina tela | 20 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| offset | 24 mm |
| okretni radijus | 49 mm |
| Otpor okretanju | 98 mm |
| Prečnik kupole | 41 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tip uklapanja | Skverna ploča |
| Dužina ploče | 60 mm |
| Širina ploče | 60 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 38 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 38 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm |
| Prečnik otvora ploče | 6,3 mm |

AGILA

2470UAK050P40

EAN 4031582301090
Broj porudžbine 00004996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

