

ALPHA

3477PVO125P62

EAN 4031582305623
Номер замовлення 00005408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 155 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |
| Загальна вага | 1,174 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 37 mm |
| Ширина тіла | 37 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 123 mm |
| Поворотне з'єднання | 246 mm |
| Діаметр ковпачка | 75 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 105 mm |
| Ширина тарілки | 80 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 9 mm |

ALPHA

3477PVO125P62

EAN 4031582305623


Номер замовлення 00005408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

