

ALPHA

3470UER200P63

EAN 4031582304381
Rendelési szám 00005464

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírás	800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	240 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	2,567 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapág	Tűgörgős csapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	155 mm
Körbeforgás	310 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglaalakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ALPHA

3470UER200P63

EAN 4031582304381
Rendelési szám 00005464



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

