

ALPHA

3477UER160P63

EAN 4031582305845
Broj porudžbine 00005584

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip kućišta | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 300 kg |
| Statički Nosivost | 600 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 200 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 2,501 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje | kotrljajući lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 46 mm |
| Širina tela | 46 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 60 mm |
| okretni radijus | 167 mm |
| Otpor okretanju | 334 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ALPHA

3477UER160P63

EAN 4031582305845
Broj porudžbine 00005584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

