

ALPHA

3478UOO080P62

EAN 4031582030105

Numéro de commande 00005659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	108 mm
Largeur totale	85 mm
Poids global	0,382 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	34 mm
Largeur du corps	34 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Couleur	Zingué bleu

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	103 mm
Largeur de plaque	85 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

ALPHA

3478UOO080P62

EAN 4031582030105

Numéro de commande 00005659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

