

ALPHA

3477UOO200P63

EAN 4031582306163  
Номер замовлення 00006088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Alpha                                       |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 350 kg                                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 700 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                       |
| Загальна висота                    | 240 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                       |
| Загальна вага                      | 2,571 kg                                    |

КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                       |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Підшипник ковзання             |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою             |
| Колір Колесо            | Природний білий                |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 200 mm                         |
| Протектор               | 50 mm                          |
| Ширина тіла             | 50 mm                          |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                |

КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, важкий |
| Ви́ла Форма         | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Колір               | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                 |
| Радіус повороту     | 167 mm                |
| Поворотне з'єднання | 334 mm                |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                 |

ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ALPHA

3477UOO200P63

EAN 4031582306163

Номер замовлення 00006088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

