

## AGILA

2477DIK125P50

EAN 4031582301908  
Bestelnummer 00006093

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Behuizingstype               | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                              |
| Totale hoogte                | 160 mm                             |
| Totale breedte               | 60 mm                              |
| Totaal gewicht               | 1,277 kg                           |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Plaatstaal                     |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering                      | Conisch kogellager             |
| Wielkleur                     | Blauw gepassiveerd             |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer            |
| Diameter                      | 125 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                          |
| Breedte wielkern              | 32 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## BEHUIZING

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm       | Breed              |
| Zwenklager      | Twee balraces      |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd |
| Offset          | 41 mm              |
| Zwenk radius    | 131 mm             |
| Draaicirkel     | 262 mm             |
| Diameter koepel | 60 mm              |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 77 mm              |
| Breedte plaat               | 67 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 46,5 mm            |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 51,5 mm            |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 56 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 61,5 mm            |
| Diameter plaatgat           | 8,5 mm             |

# AGILA

2477DIK125P50

EAN 4031582301908  
Bestelnummer 00006093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

