

AGILA CARE

2474DIK125R26-28S45 D

EAN 4031582301540

Numéro de commande 00006118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila care
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	163 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1,276 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur de la roue	Métallique
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	103,5 mm
Diamètre d'encombrement	207 mm
Diamètre du dôme	60 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm
Position de la tige filetée	19 mm
Nombre de trous de fixation	2

AGILA CARE

2474DIK125R26-28S45 D

EAN 4031582301540

Numéro de commande 00006118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

