

AGILA CARE

2474DIK125R26-28S45 D

EAN 4031582301540

Rendelési szám 00006118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila care
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	163 mm
Teljes szélesség	60 mm
Összsúly	1,276 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumí, nyomot nem hagyó
Csapágó	Kúpos golyóscsapágó
Kerék színe	Fémes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	103,5 mm
Körbeforgás	207 mm
Kupola átmérője	60 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	96 mm
Csavarmenet pozíciója	19 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	2

AGILA CARE

2474DIK125R26-28S45 D

EAN 4031582301540
Rendelési szám 00006118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

