

## AGILA

2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473

Número de encomenda 00006126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 135 mm                               |
| Largura geral                     | 60 mm                                |
| Peso geral                        | 0,581 kg                             |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                    |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica           |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001)         |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 100 mm                           |
| Largura do Piso            | 32 mm                            |
| Largura do corpo           | 32 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                       |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 38 mm                 |
| Raio giratório          | 88 mm                 |
| Interferência giratória | 176 mm                |
| Diâmetro do dome        | 60 mm                 |

## ENCAIXE

|                  |  |
|------------------|--|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca  |
| Diâmetro do furo | 11 mm  |
| Sugestão         | Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. |

# AGILA

2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473

Número de encomenda 00006126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

