

AGILA

2477PJP100P30-11

EAN 4031582050448

Rendelési szám 00006127



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 135 mm |
| Teljes szélesség | 60 mm |
| Összsúly | 0,766 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| Test szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapág | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 43,5 mm |
| Körbeforgás | 131 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |
| Kupola átmérője | 60 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|---|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 11 mm |
| Típek | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

AGILA

2477PJP100P30-11

EAN 4031582050448

Rendelési szám 00006127



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

