

## ALPHA

3470DVR100P62

EAN 4031582010244

Bestillingsnummer 00006176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	70 kg
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,933 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	90 mm
Udfaldsdiameter	180 mm
Dome-diameter	75 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	80 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

# ALPHA

3470DVR100P62

EAN 4031582010244  
Bestillingsnummer 00006176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

