

ALPHA

3470DVR125P62

EAN 4031582010251
Bestelnummer 00006177

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	1,15 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	37 mm
Breedte wielkern	37 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Uitzwenking	205 mm
Diameter koepel	75 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

ALPHA

3470DVR125P62



EAN 4031582010251
Bestelnummer 00006177



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

