

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226

Номер на поръчката 00006178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта | Alpha |
| Тип корпус | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 70 kg |
| Статичен Товароносимост | 140 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 128 mm |
| Обща ширина | 75 mm |
| Общо тегло | 1,065 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на реазбата | Плътна гума черен |
| Лагер | Ролков лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Синьо покритие |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Ширина на тялото | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 41 mm |
| Радиус на завъртане | 123 mm |
| Интерференция при завъртане | 246 mm |
| Диаметър на купол | 75 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 105 mm |
| Ширина на плаката | 80 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 9 mm |

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226


Номер на поръчката 00006178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

