

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226

Bestillingsnummer 00006178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	70 kg
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	1,065 kg

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Fælgbredde	30 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	123 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Dome-diameter	75 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	80 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226

Bestillingsnummer 00006178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

