

ALPHA

3477DVR125P62

EAN 4031582050233
Broj porudžbine 00006179

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	1,32 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	37 mm
Širina tela	37 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljusk	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
offset	40 mm
okretni radijus	123 mm
Otpor okretanju	246 mm
Prečnik kupole	75 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA

3477DVR125P62

EAN 4031582050233
Broj porudžbine 00006179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

