

AGILA CARE

2476PJO125R26-28S45 D

EAN 4031582301755

Objednávací číslo 00006369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila care
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	163 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	0,868 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	41 mm
Radius otočení	103,5 mm
Otočné rušení	207 mm
Průměr otočné kamery	60 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr Matice	28 mm
Délka Matice	96 mm
Poloha Matice	19 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	2

AGILA CARE

2476PJO125R26-28S45 D

EAN 4031582301755
Objednáací číslo 00006369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

