

AGILA

2470PJP100P50

EAN 4031582010480

Objednávací číslo 00006534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	135 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	0,623 kg

KOLO

Materiál těla	Polypropylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	38 mm
Radius otočení	88 mm
Otočné rušení	176 mm
Průměr otočné kamery	60 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	77 mm
Šířka desky	67 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	46,5 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	51,5 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	56 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	61,5 mm
Průměr otvoru dlahy	8,5 mm

AGILA

2470PJP100P50

EAN 4031582010480
Objednáací číslo 00006534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

