

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365
Bestelnummer 00006536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	135 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,53 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	60 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter plaatgat	8,5 mm

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365
Bestelnummer 00006536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

