

AGILA

2470UAP100P30-11

EAN 4031582301106  
Número de pedido 00006679



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                         |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                        |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                         |
| Altura total                  | 135 mm                        |
| Ancho total                   | 60 mm                         |
| Peso total                    | 0,62 kg                       |

ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001)          |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 100 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 32 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                       |

SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 38 mm                   |
| Radio de giro            | 88 mm                   |
| Interferencia de giro    | 176 mm                  |
| Diámetro del domo        | 60 mm                   |

AJUSTE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo  |
| Diámetro del agujero del Perno | 11 mm  |
| Sugerencia                     | Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. |

# AGILA

2470UAP100P30-11

EAN 4031582301106

Número de pedido 00006679



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

